

## LINEA

## 5941UAP150P51 KICK PEDAL

EAN 4031582411614



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Výkon role         | ● ● ● ● ● |
| Hluk pohybu        | ● ● ● ● ○ |
| Úbytek             | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ● ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Název produktu              | Linea                           |
| Typ krytu                   | Otočné Kolečko se Směrová brzda |
| Standardní                  | EN12530 – Kolečka zařízení      |
| Nosnost 3 km/h              | 110 kg                          |
| Statický Nosnost            | 220 kg                          |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                          |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                           |
| Celková výška               | 170 mm                          |
| Celková šířka               | 89 mm                           |
| Celková hmotnost            | 1,25 kg                         |

## KOLO

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Materiál těla      | Polyamid                 |
| Materiál běhounu   | Polyuretan, Vstříknuty   |
| Ložisko            | Přesné kuličkové ložisko |
| Ochranná krytka    | S ložiskovým pouzdrům    |
| Průměr             | 150 mm                   |
| Šířka Běhoun       | 22 mm                    |
| Tvrdost Běhoun (A) | 92 Obuv A                |

## UCHYCENÍ

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Materiál             | Polyamid                 |
| Tvar Vidlice         | Uchycení dvou Kolo       |
| Otočné ložisko       | Přesné kuličkové ložisko |
| Offset               | 52 mm                    |
| Radius otočení       | 156 mm                   |
| Otočné rušení        | 312 mm                   |
| Průměr otočné kamery | 56 mm                    |

## MONTÁŽ

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Typ montáže                    | Obdélníková destička |
| Délka dlahy                    | 90 mm                |
| Šířka desky                    | 75 mm                |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 75 mm                |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 50 mm                |
| Průměr otvoru dlahy            | 11 mm                |

Návrhář klub  
DeutscherOcenění  
Interzum  
AwardOcenění IF  
Design  
Award

# LINEA


5941UAP150P51 KICK PEDAL

EAN 4031582411614



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY



Návrhář klub  
Deutscher



Ocenění  
Interzum  
Award



Ocenění IF  
Design  
Award