

# NOVATECH

ETY 060X25-Ø20 HL12

EAN 4031582318470

Numero d'ordine 00830218



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## RUOTA

Materiale del corpo	Acciaio, ferro
Materiale del battistrada	Poliuretano, Colato
Cuscinetto	Cuscinetto a sfere di precisione (RS/2RS)
Colore Ruota	Giallo miele (RAL1005)
Parafili	Con parafili
Diametro	60 mm
Larghezza battistrada	25 mm
Asse diametro del foro	20 mm
Lunghezza mozzo	12 mm
Larghezza corpo	25 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Novatech
Tipo	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	140 kg
Portata a 6 km/h	110 kg
Portata statica	280 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	0,16 kg

# NOVATECH

ETY 060X25-Ø20 HL12

EAN 4031582318470

Numero d'ordine 00830218



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

