

GLIDE

A229POI050B10-11X20

EAN 4031582319606

Rendelési szám 00072176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Glide
Ház típusa	Testreszabott megoldás
Teherbírás 3 km/h-nál	30 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	33 mm
Teljes szélesség	50 mm
Összsúly	0,055 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágó	Siklócsapágó távtartóval
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	50 mm
A futófelület keménysége (D)	65 Shore D

VÁZ

Anyag	Polipropilén
Villa alakja	Egyenes
Forgócsapágó	Csap, forgatható
Kupola átmérője	38 mm
Gallér átmérője	50 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Csap szorítógyűrűvel, peremmel
Szár átmérője	11 mm

GLIDE

A229POI050B10-11X20

EAN 4031582319606
Rendelési szám 00072176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

