

PURETECH

PVR 100X35-Ø12

EAN 4031582321258

Numărul de comandă 00004952



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Cauciuc solid, negru
Lagăr	Rulment cu role
Roată	Negru grafit (RAL9011)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	100 mm
Benză de rulare	35 mm
Diametrul găurii Axă	12 mm
Lungime butuc	44,4 mm
Lățimea corpului	35 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	80 Pe malul A

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○
Atriție	● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Puretech
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	75 kg
Capacitate de încărcare statică	150 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	0,233 kg

PURETECH

PVR 100X35-Ø12

EAN 4031582321258

Numărul de comandă 00004952



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

