

# DURATECH

TOP 085X75-Ø20 HL75

EAN 4031582331196

Numéro de commande 00832613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## ROUE

Matériau du corps	Polyamide, lourd
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Roulement à billes de précision
Couleur Roue	Blanc naturel
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	85 mm
Largeur du Bandage	75 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
Longueur de moyeu	75 mm
Largeur du corps	75 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D
Type de roulement	6204

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●●

Bruit de mouvement ●●○○○

Attrition ●●●●●

Résistance à la corrosion ●●●○○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Type	Roue
Standard	EN12533 - Roulettes forte charge
Capacité de charge à 4 km/h	750 kg
Capacité de charge à 6 km/h	600 kg
Statique Capacité de charge	1500 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	0,208 kg

# DURATECH

TOP 085X75-Ø20 HL75

EAN 4031582331196

Numéro de commande 00832613



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

