

P10-40X18 / 8

EAN 4031582338096



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Korozijas izturīgs

**PAMATAATRIBŪTI**

Produkta nosaukums	Piederums
Korpusa tips	Aksesuārs
Krāvnese pie 3 km/h	40 kg
Statiskā krāvnese	80 kg
Kopējais augstums	8 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Stienis ar U formas plāksni
Plāksnes garums	40 mm
Plāksnes platums	18 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	32 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	32 mm
Plāksnes atveres diametrs	4 mm