

# DURATECH

TOP 085X95-Ø20 HL97

EAN 4031582334234

Номер замовлення 00839855



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід , важкий
Матеріал протектору	Ідентичність з корпусом Колесо
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Природний білий
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	85 mm
Протектор	95 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	97 mm
Ширина тіла	95 mm
Твердість Протектор (D)	75 Прибережна D
Тип підшипника	6204ZV

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●●

Шум руху ●●○○○

Атриація ●●●●●

Стійкість до корозії ●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Duratech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
Обвантажопідйомність 4 км/год	900 kg
Обвантажопідйомність 6 км/год	720 kg
Статичний Вантажопідйомність	1800 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	0,569 kg

# DURATECH

TOP 085X95-Ø20 HL97

EAN 4031582334234

Номер замовлення 00839855



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

