

NOVATECH

FTP 125X40-Ø20 HL50

EAN 4031582331745

Número de comanda 00841087



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●●○

El soroll del moviment ●●●○

Atràcia ●●●●○

Resistència a a la corrosió ●●●○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Novatech

Tipus Aro

Tracidad de carga a 4 km/h 480 kg

Tracidad de carga a 6 km/h 400 kg

Tracidad de carga estàtica 800 kg

Temperatura (mínim) -10 °C

Temperatura màxima (màxim) 60 °C

Pes total 1,51 kg

RODA

Material corporal	Ferro Colat
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Roda de color	Amarillo de mel (RAL1005)
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	40 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	20 mm
Longitud del cub	50 mm
Corporació ample	40 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	42 Shore D
Tipus de portador	6204ZV
Apte per	bt

NOVATECH

FTP 125X40-Ø20 HL50

EAN 4031582331745

Número de comanda 00841087



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

