

## AGILA TWIN

2975UAK050P30-11

EAN 4031582302820

Numărul de comandă 00030578



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Agila twin                        |
| Tip de carcasă                    | Rola pivotantă cu Frână de roată  |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 70 kg                             |
| Capacitate de încărcare statică   | 140 kg                            |
| Interval de temperatură (minim)   | -25 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 80 °C                             |
| Înălțime totală                   | 69 mm                             |
| Lățime totală                     | 57 mm                             |
| Greutate totală                   | 0,324 kg                          |

## ROATĂ

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Material pentru corp                    | Poliamidă                 |
| Material al benzii de rulare            | Poliuretan , Injectat     |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile cu con    |
| Roată                                   | Gri ardezie (RAL7015)     |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet |
| Diametru                                | 50 mm                     |
| Benză de rulare                         | 20 mm                     |
| Lățimea corpului                        | 20 mm                     |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A             |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 42 malul D                |

## FURCA

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Material               | Tablă de oțel, medie |
| FormăFurcă             | Carcasă Roată dublă  |
| Rulment pivotant       | Două curse de mingi  |
| Culoare                | Pasivat în albastru  |
| Offset                 | 25 mm                |
| Raza de pivotare       | 77 mm                |
| Interferență pivotantă | 155 mm               |
| Diametru cupolă        | 53 mm                |

## RACORD

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare           | Orificiu pentru șurub |
| Diametrul găurii Șurub | 11 mm                 |

# AGILA TWIN

2975UAK050P30-11

EAN 4031582302820

Numărul de comandă 00030578



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

