

AGILA

2475YGO050P30-11

EAN 4031582356373



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Agila
Tipus	Rueda giratoria con Freno de rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	50 kg
Conducció elèctrica	Sí
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	100 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	69 mm
Àmplia general	43 mm
Pes total	0,17 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Ample
Scamieto giratorio	Dues curses de ball
Color	Passivat blau
Desplaçament	24 mm
Scio de giro	82 mm
Sterferencia de giro	164 mm
Dome Dictel	41 mm

RODA

Material corporal	Polipropilè, conductor elèctric
Material de la banda de rodadura	Goma termoplàstic, conductor elèctric
El Bearing	Coixinet llis
Roda de color	Verd de plata (similar RAL7001)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	50 mm
Banda de rodadura ample	20 mm
Corporació ample	20 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat per a cargol
Pern Diàmetre del forat	11 mm
Col·lecció	Les castanyes es poden muntar amb cargols estàndard de qualsevol longitud.

AGILA

2475YGO050P30-11

EAN 4031582356373

Número de comanda 00029416

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

