

ALPHA STAINLESS

8478IDC100P62

EAN 4031582347081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha stainless
Typ krytu	Pevné Kolečko
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	80 kg
Statický Nosnost	160 kg
Rozsah teploty (minimální)	-30 °C
Teplotní rozsah (maximální)	250 °C
Celková výška	128 mm
Celková hmotnost	0,671 kg

KOLO

Materiál těla	Hliník
Materiál běhounu	Tlumení, Tepelná odolnost
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Nerezové
Šroub	Šroub s maticí
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	35 mm
Tvrdost Běhoun (A)	75 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Nerezové ocel, těžká
Tvar Vidlice	Široký
Nerezové	✓

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	100 mm
Šířka desky	85 mm
Délka otvoru dlahy (minimální)	77 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	80 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	60 mm
Průměr otvoru dlahy	9 mm

ALPHA STAINLESS

8478IDC100P62

EAN 4031582347081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

