

ALPHA STAINLESS

8478IDC100P62

EAN 4031582347081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ●●●○○

Hlučnost ●●●○○

Opotřebení ●●●○○

Odolné vůči korozi ●●●●●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha stainless
Typ	Pevné Kolečko
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	80 kg
Nerezové	✓
Statická Nosnost	160 kg
Rozsah teploty (minimální)	-30 °C
Teplotní rozsah (maximální)	250 °C
Celková výška	128 mm
Celková hmotnost	0,671 kg

KOLO

Materiál středu	Hliník
	měkký
Materiál běhounu	Tlumení, Tepelná odolnost
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Nerezové
Osa kola	Šroub s maticí
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	35 mm
Tvrdost Běhoun (A)	75 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Nerezové ocel, těžká
Tvar Vidlice	Široký

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	100 mm
Šířka plotny	85 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	77 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	60 mm
Průměr otvoru plotny	9 mm

ALPHA STAINLESS

8478IDC100P62

EAN 4031582347081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

