

NOVATECH

ETP 080x40-Ø20 HL40

EAN 4031582318555



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps | Acier, fer |
| Bandage | Polyuréthane, Coulé |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Couleur Roue | Jaune miel (RAL1005) |
| Pare-fils | Avec protège-filet |
| Diamètre | 80 mm |
| Largeur du Bandage | 40 mm |
| Diamètre du trou de l'Axe | 20 mm |
| Longueur de moyeu | 40 mm |
| Largeur du corps | 40 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 92 Shore A |
| Dureté du Bandage (D) | 42 Shore D |
| Type de roulement | 6204 |

PERFORMANCE

| | |
|---------------------------|-----------|
| Performance du rouleau | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement | ● ● ● ○ ○ |
| Attrition | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit | Novatech |
| Type | Roue |
| Standard | EN12532 - Équipement de transport |
| Capacité de charge à 4 km/h | 500 kg |
| Capacité de charge à 6 km/h | 400 kg |
| Conducteur électrique | Non |
| Inoxydable | Non |
| Statique Capacité de charge | 1000 kg |
| Plage de température (minimale) | -10 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Poids global | 0.66 kg |

NOVATECH

ETP 080x40-Ø20 HL40

EAN 4031582318555

Numéro de commande 00802713
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

