

# ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339

Numărul de comandă 10000285



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●○○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Alpha light
Tip	Rola pivotantă
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	120 kg
Capacitate de încărcare statică	240 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	83 mm
Lățime totală	65 mm
Greutate totală	0,401 kg

## ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment simplu
Axă	Înșurubat cu piuliță
Roată	Negru grafit (RAL9011)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	65 mm
Benză de rulare	30 mm
Lățimea corpului	30 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	65 Râu D

## FURCA

Material	Tablă de oțel, grea
Formă Furcă	Larg
Rulment pivotant	Cursă cu o Colivie pentru bile
Culoare	Pasivat în albastru
Offset	22 mm
Raza de pivotare	54,5 mm
Interferență pivotantă	109 mm
Diametru cupolă	65 mm

## RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	95 mm
Lățimea plăcii	70 mm
Lungime orificiu placă (minim)	45 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	52 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	66,5 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	77 mm
Diametru orificiu placă	8 mm

# ALPHA LIGHT

3430POO065P60-95X70

EAN 4031582303339

Numărul de comandă 10000285



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

