

NOVATECH

ETP 120X50-Ø25 HL50

EAN 4031582369489

Номер заказа 00827826



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ● ○

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ● ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|---|
| Название продукта | Novatech |
| Стандартный | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч | 600 kg |
| Грузоподъемность при 6 км/ч | 480 kg |
| Грузоподъемность статическая | 1200 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -10 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| Общий вес | 1,04 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса | Сталь, железо |
| Материал протектора | Полиуретан, Литой |
| Подшипник | Прецизионный шариковый подшипник |
| Цвет Колесо | Медово-желтый (RAL1005) |
| Защита от проводов | С защитой резьбы |
| Диаметр | 120 mm |
| Ширина Протектор | 50 mm |
| Диаметр отверстия Ось | 25 mm |
| Длина хаба | 50 mm |
| Ширина тела | 50 mm |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A |
| Твердость Протектор (D) | 42 Береговая D |
| Тип подшипника | 6304 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

