

AGILA

2470PIO075R47-24-27

EAN 4031582371338



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●○○

Resistencia a la corrosión ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Nombre del producto | Agila |
| Tipo | Rueda giratoria Rueda |
| Estándar | EN12530 - Dispositivos Ruedas |
| Capacidad de carga a 3 km/h | 60 kg |
| Capacidad de carga estática | 120 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 40 °C |
| Altura total | 103 mm |

ARO

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Material del cuerpo | Polipropileno |
| Material de la banda de rodadura | Goma maciza, sin marcas |
| Cojinete | Cojinete liso |
| Protectores de hilo | Sin protector de roscas |
| Diámetro | 75 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 25 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 87 Shore A |

SOPORTE

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Material | Chapa de acero, mediana |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho |
| Rodamiento giratorio | Dos carreras de bolas |
| Desplazamiento | 24 mm |
| Radio de giro | 61,5 mm |
| Interferencia de giro | 123 mm |

AJUSTE

| | |
|-----------------------------|--|
| Tipo de ajuste | Expansor sintético, cuadrado |
| Fijación expansiva (mínimo) | 24 mm |
| Fijación expansiva (máxima) | 27 mm |
| Sugerencia | Indique el diámetro interior del tubo necesario al realizar el pedido. |

AGILA

2470PIO075R47-24-27

EAN 4031582371338



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

