

## OMIKRON TWIN

9958FTP300P68

EAN 4031582317008

Rendelési szám 00801650



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ● ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Omikron twin
Ház típusa	Fixvillás görgő
Standard	hasonló EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	6000 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	4000 kg
Statikus teherbírás	9000 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	415 mm
Teljes szélesség	272 mm
Összsúly	50,153 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Öntöttvas
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Tengely	Csavar anyával
Futófelület színe	Mézsárga (RAL1005)
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	300 mm
Futófelület szélessége	80 mm
Test szélessége	80 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D

## VÁZ

Anyag	Öntött-vagy kovácsoltvas, nehéz
Villa alakja	Ikerkeres villa
Szín	Átlátszó bevonat
	✓
Kupola átmérője	235 mm

## SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	270 mm
Talplemez szélessége	250 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	210 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	230 mm
Tengely furat átmérője	17 mm

# OMIKRON TWIN

9958FTP300P68

EAN 4031582317008

Rendelési szám 00801650



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

