



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ● ● ○

핵심 속성

제품명	ICS
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	100 kg
전기 전도성	예
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	200 kg
온도 범위(최소)	-10 °C
온도 범위(최대)	40 °C
총높이	162 mm
전체 너비	52 mm
전체 체중	0.68 kg

하우징

주택 자재	폴리아미드
Fork 외형	슬림
스위블 베어링	스템, 회전
색상	실버 그레이(유사한 RAL7001)
오프셋	37 mm
회전 반경	99.5 mm
회전 간섭	199 mm
돔 직경	52 mm

휠

차체 재질	폴리아미드, 전기 전도성
트레드 재질	폴리우레탄, 주입, 전기 전도성
베어링	정밀 볼 베어링, 밀봉된
휠 색상	실버 그레이(RAL7001)
스레드 가드	통합 스레드가드
직경	125 mm
트레드 폭	32 mm
차체 너비	32 mm
트레드의 경도(A)	91 Shore A
트레드의 경도(D)	40 Shore D

피팅

피팅 유형	고체 스템, 원형
볼트 직경	18 mm
볼트 길이	62 mm
볼트 나사산 위치	19 mm
볼트 장착 구멍 수량	2

Product Drawings

