PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

ETY 100x25-Ø20 HL14

EAN 4031582318852



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	210 kg
Belastning ved 6 km/t	170 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	420 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	0,48 kg

HJUL

Fælgmateriale	Stål, jern
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje (RS/2RS)
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	25 mm
Aksel Huldiameter	20 mm
Navlængde	14 mm
Fælgbredde	25 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


NOVATECH


ETY 100x25-Ø20 HL14

EAN 4031582318852

Bestillingsnummer 00830222

Produkttegninger





© Copyright 2026 TENTE International GmbH