

COMPACTA

1430POI032P60-38x32

EAN 4031582336665

Numéro de commande 00033000



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Compacta
Capacité de charge à 3 km/h	20 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	40 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	42.5 mm
Largeur totale	26 mm
Poids	0.05 kg

CHAPE

Déport	11 mm
Rayon d'encombrement	27 mm
Diamètre d'encombrement	54 mm
Diamètre du dôme	26.5 mm

ROUE

Diamètre	32 mm
Largeur du bandage	14 mm
Largeur du corps de roue	14 mm

RACCORD

Longueur de la platine	38 mm
Largeur de la platine	32 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	24 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	30 mm
Diamètre des trous de la platine	4.2 mm

COMPACTA

1430POI032P60-38x32

EAN 4031582336665

Numéro de commande 00032082

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

