

MAXTECH

PNP200x50-Ø8 HL53 GRIS

EAN 4031582439656



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Actuació Roll | ● ● ● ● ○ ○ |
| El soroll del moviment | ● ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia | ● ● ● ● ○ ○ |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|----------------------------|---------|
| Nom del producte | Maxtech |
| Tipus | Aro |
| Tracidad de carga a 3 km/h | 100 kg |
| Conducció elèctrica | No |
| Inoxidable | No |
| Tracidad de carga estàtica | 200 kg |
| Temperatura (mínim) | -20 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C |
| Pes total | 0,07 kg |

RODA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Tread hardness | suau |
| Material corporal | Polipropilè |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretà, Escumat |
| El Bearing | Rodament de boles de precisió |
| Protectors de fil | Amb la guardaespatlles |
| Diametralització | 200 mm |
| Banda de rodadura ample | 50 mm |
| El forat Eix Diàmetre del forat | 8 mm |
| Longitud del cub | 53 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 70 Shore A |

MAXTECH

PNP200x50-Ø8 HL53 GRIS

EAN 4031582439656



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

