

AGILA

2471PJO100P50

EAN 4031582301359



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Agila
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Kravnesība pie 3 km/h	80 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	160 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais augstums	135 mm
Kopējais platums	60 mm
Kopējais svars	0,77 kg

KRONŠTEINIS

Mājokļa materiāls	Tērauda loksne, vidēja
Dakšas forma	Plaša
Grozāmais gultnis	Divu bumbu sacīkstes
Krāsa	Pasivēts ar zilu
Ofsets	43,5 mm
Pagrieziena rādiuss	131 mm
Grozāms savienojums	262 mm
Kupola diametrs	60 mm

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Termoplastiskas gumija
Gūtnis	Cuscinetto piano
Ritenis krāsa	Sudraba pelēka (RAL7001)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	100 mm
Protektora platums	32 mm
Korpusa platums	32 mm
Protektora cietība (A)	87 Krasts A

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	77 mm
Plāksnes platums	67 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	46,5 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	51,5 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)	56 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	61,5 mm
Plāksnes atveres diametrs	8,5 mm

AGILA

2471PJO100P50

EAN 4031582301359

Pasūtījuma numurs 00030111
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

