

NOVATECH

ETY080X20-Ø20 HL14

EAN 4031582419047



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Novatech
Tipo	Ruota
Portata a 3 km/h	140 kg
Portata statica	280 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	0,3 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Acciaio, ferro
Materiale del battistrada	Poliuretano, Colato
Cuscinetto	Cuscinetto a sfere di precisione (RS/2RS)
Diametro	80 mm
Larghezza battistrada	20 mm
Asse diametro del foro	20 mm
Lunghezza mozzo	14 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A

NOVATECH

ETY080X20-Ø20 HL14

EAN 4031582419047



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

