

PURETECH

PVR 080x35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321241



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Puretech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvesība pie 4 km/h	70 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvesība	140 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,16 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Cietā gumija, melna
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	80 mm
Protektora platums	35 mm
Ass atveres diametrs	12 mm
Rumbas garums	44,4 mm
Korpusa platums	35 mm
Protektora cietība (A)	80 Krasts A

PURETECH

PVR 080x35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321241

Pasūtījuma numurs 00004985
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

