INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

PURETECH

PVR 080x35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321241



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	●●●○○
Kustības troksnis	●●●●○
Nodilums	●●●○○
Korozijas izturīgs	●●●○○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Puretech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	70 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	140 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,16 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Polipropilēns
Protektora materiāls	Cietā gumija, melna
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa	Grafīta melna (RAL9011)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	80 mm
Protektora platums	35 mm
Ass atveres diametrs	12 mm
Rumbas garums	44,4 mm
Korpusa platums	35 mm
Protektora cietība (A)	80 Krasts A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

PVR 080x35-Ø12 HL44,4

EAN 4031582321241

Pasūtījuma numurs 00004985

Produkta rasējumi



© Copyright 2026 TENTE International GmbH