INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DURATECH

MOP 125x50-Ø20

EAN 4031582320015



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	●●●●●
Ruido de movimiento	●●○○○
Desgaste	●●●●●
Resistencia a la corrosión	●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Duratech
Tipo	Aro
Estándar	EN12533 - Ruedas de alta carga
Capacidad de carga a 4 km/h	2040 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	1700 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	3400 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-40 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Peso total	0.97 kg

ARO

Material del cuerpo	Poliamida, súper pesada
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Blanco natural
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	125 mm
Ancho de Banda de rodadura	50 mm
Diámetro del agujero del Eje	20 mm
Longitud del cubo	60 mm
Anchura del cuerpo	50 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	75 Shore D
Tipo de cojinete	6304

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

MOP 125x50-Ø20

EAN 4031582320015

Número de pedido 00801259

Planos del producto




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

MOP 125x50-Ø20

EAN 4031582320015

Número de pedido 08601259



© Copyright 2026 TENTE International GmbH