

ELASTECH

JFC125X32-Ø8

EAN 4031582319941

Objednáací číslo 00024549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Elastech
Typ krytu	Kolo
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	150 kg
Statický Nosnost	300 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	85 °C
Celková hmotnost	0,679 kg

KOLO

Materiál těla	Zinek odlévaný
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Nerezové
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Průměr otvoru Šroub	8 mm
Délka poklice	35,5 mm
Tvrdost Běhoun (A)	75 Obuv A

ELASTECH

JFC125X32-Ø8

EAN 4031582319941
Objednací číslo 00024549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

