

# AGILA

2470XSP100P30-11

EAN 4031582342871

Номер замовлення 00035093



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●○○
Шум руху	●●●○○
Атриація	●●●●○
Стійкість до корозії	●●●○○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Agila
Тип	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
Обвантажопідйомність 3 км/год	100 kg
Електропровідність	✓
Статичний Вантажопідйомність	200 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-25 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	135 mm
Загальна ширина	60 mm
Загальна вага	0,65 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід , електричний струмопровід
Матеріал протектору	Поліуретан, Інжекційний електричний
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7001)
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	100 mm
Протектор	32 mm
Ширина тіла	32 mm
Твердість Протектор (A)	91 Прибережний A
Твердість Протектор (D)	40 Прибережна D

## КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, середній
Вила Форма	Широка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	38 mm
Радіус повороту	88 mm
Поворотне з'єднання	176 mm
Діаметр ковпачка	60 mm

## ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	11 mm
Підказка	Кастори можна встановлювати за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини.

# AGILA

2470XSP100P30-11

EAN 4031582342871

Номер замовлення 00035093



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

