

## STYLEA

5923UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011

EAN 4031582335699



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ● |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | Stylea                                          |
| Tipo                          | Rueda giratoria con Freno intermitente          |
| Estándar                      | Medical and hospital bed applications - EN12529 |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 50 kg                                           |
| Conductivo eléctrico          | No                                              |
| Inoxidable                    | No                                              |
| Capacidad de carga estática   | 100 kg                                          |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                                          |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C                                           |
| Altura total                  | 68 mm                                           |
| Ancho total                   | 43 mm                                           |
| Peso total                    | 0.13 kg                                         |

## SOPORTE

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Material de la carcasa   | Poliamida                    |
| Forma de Horquilla Forma | Soporte de Aro Doble Soporte |
| Rodamiento giratorio     | Vástago giratorio Espiga     |
| Color                    | Negro grafito (RAL9011)      |
| Desplazamiento           | 25 mm                        |
| Radio de giro            | 53 mm                        |
| Interferencia de giro    | 106 mm                       |
| Diámetro del domo        | 27 mm                        |

## ARO

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Material del cuerpo                | Poliamida                                  |
| Material de la banda de rodadura   | Idéntico con cuerpo de Aro                 |
| Cojinete                           | Cojinete liso con Separador tubo separador |
| Eje                                | Remachado                                  |
| Color Banda de rodadura            | Negro grafito (RAL9011)                    |
| Color Aro                          | Negro grafito (RAL9011)                    |
| Protectores de hilo                | Sin protector de roscas                    |
| Diámetro                           | 65 mm                                      |
| Ancho de Banda de rodadura         | 8 mm                                       |
| Diámetro del agujero del Eje       | 0 mm                                       |
| Longitud del cubo                  | 0 mm                                       |
| Anchura del cuerpo                 | 8 mm                                       |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 65 Shore D                                 |

## AJUSTE

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Tipo de ajuste        | Espiga con anillo de agarre, con collarín |
| Diámetro del Espiga   | 11 mm                                     |
| Longitud de la Espiga | 20 mm                                     |

# STYLEA

5923UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011

EAN 4031582335699

Número de pedido 00078108

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

