INFORMACE O PRODUKTU

BASETECH

POO125x40-Ø12 white

EAN 4031582410365



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	●●●○○
Hlučnost	●●●○○
Opotřebení	●●●●●
Odolné vůči korozi	●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Basetech
Typ	Kolo
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	200 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	400 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,18 kg

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	40 mm
Průměr otvoru pro Šroub	12 mm
Délka náboje	44,4 mm
Tvrdost Běhoun (D)	65 Shore D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


BASETECH

POO125x40-Ø12 white

EAN 4031582410365

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Výkresy produktu



© Copyright 2026 TENTE International GmbH