

## NOVATECH

FTF250x80-Ø80-5xØ15

EAN 4031582332124



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ○ ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ○ ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Název produktu              | Novatech |
| Typ                         | Kolo     |
| Elektrické vodivé           | Ne       |
| Nerezové                    | Ne       |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C   |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C    |
| Celková hmotnost            | 9,04 kg  |

## KOLO

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Materiál středu         | Litina             |
| Materiál běhounu        | Polyuretan, Odlitý |
| Ložisko                 | Kolo s přírubou    |
| Průměr                  | 250 mm             |
| Šířka Běhoun            | 80 mm              |
| Průměr otvoru pro šroub | 80 mm              |
| Tvrdost Běhoun (A)      | 92 Obuv A          |
| Průměr otvoru           | 15 mm              |
| Vhodné pro              | komatsu            |

## MONTÁŽ

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Množství montážních otvorů | 5 |
|----------------------------|---|

