

LINEA LIGHT

5925UOI035P41-38X38/10 LOW

EAN 4031582409871



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ● ● ● ○ ○

Rumore ● ● ● ○ ○

Attrito ● ● ● ● ●

Resistenza alla corrosione ● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Linea light
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole con freno semplice
Standard	EN12528 - Ruote per arredamento
Portata a 3 km/h	50 kg
Portata statica	100 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	48 mm
Larghezza complessiva	52 mm
Peso complessivo	0,052 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano con distanziale
Parafili	Senza parafili
Diametro	35 mm
Larghezza battistrada	11 mm

SUPPORTO

Materiale	Poilammide
Forma della forcella	Supporto gemellato
Cuscinetto del supporto	Perno, girevole
Disassamento	12 mm
Raggio di piroettamento	45 mm
Ingombro di piroettamento	90 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra quadrata
Lunghezza della piastra	38 mm
Larghezza della piastra	38 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	27 mm
Larghezza foro piastra (massima)	27 mm
Diametro del foro della piastra	5 mm

Club del
progettista
tedescoPremio
InterzumPremio di
Design IF