

NOVATECH

ETY 060X25-Ø20 HL12

EAN 4031582318470

Número de encomenda 00830218



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Material do centro da roda	Aço, ferro
Material do piso da roda	Poliuretano, Fundido
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão (RS/2RS)
Cor da Roda	Amarelo mel (RAL1005)
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	60 mm
Largura do Piso	25 mm
Diâmetro do furo do eixo	20 mm
Comprimento do cubo	12 mm
Largura do corpo	25 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A
Dureza do Piso (D)	42 Shore D

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Novatech
Tipo	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	140 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	110 kg
Capacidade de carga estática	280 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Peso geral	0,16 kg

NOVATECH

ETY 060X25-Ø20 HL12

EAN 4031582318470

Número de encomenda 00830218



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

