PRODUCTINFORMATIE

ALPHA STAINLESS

8478XSC100P62

EAN 4031582381740

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Verloop	●●●●○
Corrosieweerstand	●●●●●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha stainless
Type	Bokwiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	160 kg
Elektrisch geleidend	Ja
Roestvrij	Ja
Statisch Draagvermogen	320 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	128 mm
Totale breedte	85 mm
Totaal gewicht	0,54 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Roestvrij staal, zwaar
Vork Vorm	Breed
Kleur	Roestvrij staal

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, gespoten, elektrisch geleidend
Lager	Precisiekogellager, roestvrij
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Zilvergrijs (vergelijkbaar met RAL7001)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	34 mm
Breedte wielkern	34 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	100 mm
Breedte plaat	85 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	77 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	60 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	77 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Diameter bevestigingsgat	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA STAINLESS


8478XSC100P62


EAN 4031582381740

Bestelnummer 00035828

Producttekeningen







© Copyright 2026 TENTE International GmbH