INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# AGILA

## 2478PJO075P60-67x60

EAN 4031582302387



L'image peut différer du produit d'origine

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance du rouleau | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●●○ |
| Attrition | ●●●○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

### ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Agila |
| Type | Roulette fixe |
| Standard | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h | 75 kg |
| Conducteur électrique | Non |
| Inoxydable | Non |
| Statique Capacité de charge | 150 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 100 mm |
| Largeur totale | 43 mm |
| Poids global | 0.16 kg |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Tôle d'acier, moyenne |
| Forme Chape | Galbé |
| Couleur de la chape | Zingué bleu |
| Diamètre du dôme | 43 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Matériau du corps | Polypropylène |
| Bandage | Caoutchouc thermoplastique |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Couleur Roue | Gris argent (RAL7001) |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 75 mm |
| Largeur du Bandage | 25 mm |
| Largeur du corps | 25 mm |
| Dureté du Bandage (A) | 87 Shore A |

### RACCORD

| | |
|---|---|
| Type de raccord | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque | 67 mm |
| Largeur de plaque | 60 mm |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 40 mm |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 48 mm |
| Largeur du trou de plaque (minimale) | 40 mm |
| Largeur du trou de plaque (maximale) | 48 mm |
| Diamètre du trou de la plaque | 6.3 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# AGILA

2478PJO075P60-67x60

EAN 4031582302387

Numéro de commande 00003910

**Dessins du produit**




