INFORMACIÓ DE PRODUCTE

STYLEA

5920UOI075L51-10 DM22 RL9006

EAN 4031582310993



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●○○
El soroll del moviment	●●●○○
Atràcia	●●●●●
Resistència a a la corrosió	●●●●○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Stylea
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	80 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	160 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	76 mm
Àmplia general	64 mm
Pes total	0,12 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Poliamida
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Espiga, Swiveling
Color	alumini blanc (RAL9006)
Scio de giro	60 mm
Sterferencia de giro	120 mm
Dome Dictel	22 mm

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Coixinet llis tub Separador
Eix	Riveció
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	75 mm
Banda de rodadura ample	10 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat	10 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

STYLEA

5920UOI075L51-10 DM22 RL9006

EAN 4031582310993

Número de comanda 00074039

Product Drawings

