

COMPACTA

2198UOI014P60-30X17

EAN 4031582030044

Objednávací číslo 00021120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Compacta
Typ krytu	Pevné Kolečko
Standardní	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	25 kg
Statický Nosnost	50 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	17 mm
Celková šířka	20 mm
Celková hmotnost	0,011 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Šroub	Ozubené
Barva Kolo	Grafitově černá (RAL9011)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	14 mm
Šířka Běhoun	14 mm
Šířka těla	14 mm
Tvrdost Běhoun (D)	65 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Hranatý
Barva	Pasivováno modrou
Průměr otočné kamery	20 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	30 mm
Šířka desky	17 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	20 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	20 mm
Průměr otvoru dlahy	4 mm

COMPACTA

2198UOI014P60-30X17

EAN 4031582030044
Objednáací číslo 00021120



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

