

NOVATECH

FTF250x80-Ø80-5xØ15

EAN 4031582332124



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Novatech
Typ	Koło
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	9,04 kg

KOŁO

Materiał ciała	Żeliwo
Materiał bieżni	Poliuretan, Odlewane
Łożysko	Koło z kołnierzem
Średnica	250 mm
Szerokość Bieżnia	80 mm
Średnica otworu Oś	80 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A
Średnica Średnica rozmieszczenia otworów	112 mm
Średnica otworu montażowego	15 mm
Odpowiedni do	komatsu

MOCOWANIE

Liczba otworów montażowych	5
Trzpień	

