



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ● ●
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Zeta
Tipo di alloggiamento	Ruota fissa
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	300 kg
Portata a 6 km/h	560 kg
Portata statica	600 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	85 °C
Altezza totale	164 mm
Larghezza complessiva	117 mm
Peso complessivo	1,87 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Alluminio
Materiale del battistrada	Gomma elastica, nera, vulcanizzata
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Asse	Vite con dado
Colore Ruota	Nero (simile a RAL9005)
Parafili	Senza parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Larghezza corpo	50 mm
Durezza del Battistrada (A)	67 Shore A

SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, molto pesante
Forma della forcella	Largo, Rinforzato
Colore	Passivato blu

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	137 mm
Larghezza della piastra	117 mm
Lunghezza foro piastra (minima)	75 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	80 mm
Larghezza foro piastra (minima)	75 mm
Larghezza foro piastra (massima)	105 mm
Diametro del foro della piastra	11 mm

ZETA

4688IEP125P63

EAN 4031582308259

Numero d'ordine 00804232



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

