

ZETA REVERSE

468SITP125P63

EAN 4031582398267
Rendelési szám 00860882

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Zeta reverse
Ház típusa	Önbeálló görgő rugós irányfékkel
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírási 4 km/h-nál	500 kg
Teherbírási 6 km/h-nál	400 kg
Statikus teherbírási	1000 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	164 mm
Teljes szélesség	96 mm
Összsúly	2,884 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Alumínium
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Tengely	Csavar anyával
Kerék színe	Mézsárga (RAL1005)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	50 mm
Test szélessége	50 mm
A futófelület keménysége (A)	92 Shore A
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D

VÁZ

Anyag	Acéllemez, nagyon nehéz
Villa alakja	Széles, Megerősített
Forgócsapágy	Kétsoros golyó megerősített vagy rozsdamentes
Szín	Kék passzívált
Ellensúlyoz	55 mm
Körbeforgás	117,5 mm
Körbeforgás	235 mm
Kupola átmérője	96 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	137 mm
Talplemez szélessége	105 mm
Lemezfurat hossza (minimális)	75 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	80 mm
Lemezfurat szélessége (minimális)	75 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	105 mm
Tengely furat átmérője	11 mm

ZETA REVERSE

468SITP125P63

EAN 4031582398267

Rendelési szám 00860882



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

