INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

MAXTECH

PNR260x82-Ø20 HL74 yellow

EAN 4031582438185

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Maxtech
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	75 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	150 kg
Poids	1,95 kg

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Mousse de polyuréthane
Roulement	Roulements rouleaux
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	260 mm
Largeur du bandage	82 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	74 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

MAXTECH

PNR260x82-Ø20 HL74 yellow

EAN 4031582438185

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH