

# AGILA TWIN

2975UOO050P40

EAN 4031582302851

Numéro de commande 00031003



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila twin                           |
| Type de boîtier                 | Roulette pivotante à blocage de roue |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils      |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 70 kg                                |
| Capacité de charge statique     | 140 kg                               |
| Plage de température (minimale) | -25 °C                               |
| Plage de température (maximale) | 80 °C                                |
| Hauteur                         | 69 mm                                |
| Largeur totale                  | 57 mm                                |
| Poids                           | 0,268 kg                             |

## ROUE

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Corps de roue            | Polyamide                  |
| Bandage                  | Identique au corps de roue |
| Roulement                | Moyeu lisse                |
| Couleur de la roue       | Gris ardoise (RAL7015)     |
| Pare-fils                | Sans pare-fils             |
| Diamètre                 | 50 mm                      |
| Largeur du bandage       | 20 mm                      |
| Largeur du corps de roue | 20 mm                      |
| Dureté du bandage (D)    | 75 Shore D                 |

## CHAPE

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, moyenne    |
| Forme de la chape       | Roulette jumelée         |
| Pivot                   | Double rangée de billes, |
| Couleur                 | Zingué bleu              |
| Déport                  | 25 mm                    |
| Rayon d'encombrement    | 77 mm                    |
| Diamètre d'encombrement | 155 mm                   |
| Diamètre du dôme        | 53 mm                    |

## FIXATION

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Type de fixation                           | Platine carrée |
| Longueur de la platine                     | 60 mm          |
| Largeur de la platine                      | 60 mm          |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 38 mm          |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 48 mm          |
| Largeur des trous de la platine (minimum)  | 38 mm          |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 48 mm          |
| Diamètre des trous de la platine           | 6,3 mm         |

# AGILA TWIN

2975UOO050P40

EAN 4031582302851

Numéro de commande 00031003



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

