

## ZETA

4688ICP200P63

EAN 4031582451863



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties     | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid   | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop           | ● ● ● ● ○ |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Zeta                          |
| Type                         | Bokwiel                       |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/u     | 800 kg                        |
| Draagvermogen bij 6 km/u     | 640 kg                        |
| Elektrisch geleidend         | Nee                           |
| Roestvrij                    | Nee                           |
| Statisch Draagvermogen       | 1600 kg                       |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                         |
| Totale hoogte                | 240 mm                        |
| Totaal gewicht               | 2,65 kg                       |

## VORK

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, zeer zwaar |
| Vork Vorm                  | Breed, versterkt       |
| Kleur                      | Blauw gepassiveerd     |

## WIEL

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Wielkern materiaal            | Aluminium                       |
| Materiaal loopvlak            | Ultratech polyurethaan, gegoten |
| Lager                         | Precisiekogellagers             |
| As                            | Vastgeschroefd met moer         |
| Afdekkapjes                   | Zonder afdekkapjes              |
| Diameter                      | 200 mm                          |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                           |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A                      |

## BEVESTIGING

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Type bevestiging                   | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                       | 137 mm             |
| Breedte plaat                      | 117 mm             |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal)  | 105 mm             |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm              |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm              |
| Diameter bevestigingsgat           | 11 mm              |

