

# AGILA

2470PJO100P30-13

EAN 4031582334920  
Número de pedido 00005162



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ○ ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Nombre del producto           | Agila                         |
| Tipo de carcasa               | Rueda giratoria Rueda         |
| Estándar                      | EN12530 - Dispositivos Ruedas |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 80 kg                         |
| Capacidad de carga estática   | 160 kg                        |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C                        |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C                         |
| Altura total                  | 135 mm                        |
| Ancho total                   | 60 mm                         |
| Peso total                    | 0,535 kg                      |

## ARO

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Material del cuerpo                | Polipropileno           |
| Material de la banda de rodadura   | Goma termoplástica      |
| Cojinete                           | Cojinete liso           |
| Color Aro                          | Gris plateado (RAL7001) |
| Protectores de hilo                | Sin protector de roscas |
| Diámetro                           | 100 mm                  |
| Ancho de Banda de rodadura         | 32 mm                   |
| Anchura del cuerpo                 | 32 mm                   |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 87 Shore A              |

## SOPORTE

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material                 | Chapa de acero, mediana |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho                   |
| Rodamiento giratorio     | Dos carreras de bolas   |
| Color                    | Pasivado azul           |
| Desplazamiento           | 38 mm                   |
| Radio de giro            | 88 mm                   |
| Interferencia de giro    | 176 mm                  |
| Diámetro del domo        | 60 mm                   |

## AJUSTE

|                                |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de ajuste                 | Agujero para tornillo                                                    |
| Diámetro del agujero del Perno | 13 mm                                                                    |
| Sugerencia                     | Las ruedas pueden montarse con tornillos estándar de cualquier longitud. |

# AGILA

2470PJO100P30-13

EAN 4031582334920

Número de pedido 00005162



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

---

