

# INTEGRAL

2044UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN 4031582300185



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ● ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| 제품명            | Integral                       |
| 하우징 유형         | 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 |
| 표준             | EN12531 - 병원 베드 캐스터            |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 150 kg                         |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 150 kg                         |
| 전기 전도성         | 아니요                            |
| 스테인리스          | 아니요                            |
| 정지 중 하중용량      | 450 kg                         |
| 온도 범위(최소)      | -25 °C                         |
| 온도 범위(최대)      | 80 °C                          |
| 총높이            | 183 mm                         |
| 전체 너비          | 62 mm                          |
| 전체 체중          | 0.99 kg                        |
| 인증             | TÜV Süd 로 시험 및 모니터링            |

## 하우징

|         |                  |
|---------|------------------|
| 주택 자재   | 강판, 중            |
| Fork 외형 | 단힘               |
| 스위블 베어링 | 정밀 볼 베어링         |
| 색상      | 그레이 화이트(RAL9002) |
| 오프셋     | 40 mm            |
| 회전 반경   | 115 mm           |
| 회전 간섭   | 230 mm           |
| 돔 직경    | 62 mm            |

## 휠

|            |                  |
|------------|------------------|
| 차체 재질      | 폴리아미드            |
| 트레드 재질     | 폴리우레탄, 주입        |
| 베어링        | 정밀 볼 베어링         |
| 트레드 색상     | 슬레이트 회색(RAL7015) |
| 휠 색상       | 슬레이트 회색(RAL7015) |
| 스레드 가드     | 통합 스레드가드         |
| 직경         | 150 mm           |
| 트레드 폭      | 32 mm            |
| 차체 너비      | 32 mm            |
| 트레드의 경도(A) | 92 Shore A       |
| 트레드의 경도(D) | 42 Shore D       |

## 피팅

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| 피팅 유형       | 프로파일 바용 캡 구멍이 있는 스템 |
| 볼트 직경       | 28 mm               |
| 볼트 길이       | 96 mm               |
| 볼트 나사산 위치   | 19 mm               |
| 볼트 장착 구멍 수량 | 4                   |



IF 디자인  
어워드



레드닷 디  
자인 어워  
드

# INTEGRAL

2044UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN 4031582300185

주문 번호 00061434  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

