

ALPHA SMART

3370BOG080P62 TFR

EAN 4031582397826



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ●

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Alpha smart
Korpasa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnēsība pie 4 km/h	100 kg
Statiskā kravnēsība	200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-40 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	280 °C
Kopējais augstums	104 mm
Kopējais svars	0,68 kg

RITENIS

Korpasa materiāls	Plastmasa termorežīms, karstumizturīgs
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Bussola a secco
Ass	Pieskrūvēts ar uzgriezni
Diametrs	80 mm
Protektora platums	35 mm
Protektora cietība (D)	85 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Tērauda loksne, smaga
Dakšas forma	Plāns
Grozāmais gūltnis	Divu bumbu sacīkstes
Ofsets	44,5 mm
Pagrieziena rādiuss	84,5 mm
Grozāms savienojums	169 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Taisnstūra plāksne
Plāksnes garums	105 mm
Plāksnes platums	85 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)	77 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	80 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	60 mm
Plāksnes atveres diametrs	9 mm

ALPHA SMART

3370BOG080P62 TFR

EAN 4031582397826



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

