

# AGILA

2470DIK100R47-21,5-24

EAN 4031582328264



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ○ |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Nombre del producto           | Agila                         |
| Tipo                          | Rueda giratoria Rueda         |
| Estándar                      | EN12530 - Dispositivos Ruedas |
| Capacidad de carga a 3 km/h   | 80 kg                         |
| Conductivo eléctrico          | No                            |
| Inoxidable                    | No                            |
| Capacidad de carga estática   | 160 kg                        |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C                        |
| Rango de temperatura (máximo) | 40 °C                         |
| Altura total                  | 138 mm                        |
| Peso total                    | 0.95 kg                       |

## SOPORTE

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material de la carcasa   | Chapa de acero, mediana |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho                   |
| Rodamiento giratorio     | Dos carreras de bolas   |
| Color                    | Pasivado azul           |
| Desplazamiento           | 38 mm                   |
| Radio de giro            | 88 mm                   |
| Interferencia de giro    | 176 mm                  |

## ARO

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Material del cuerpo                | Chapa de acero             |
| Material de la banda de rodadura   | Goma maciza, sin marcas    |
| Cojinete                           | Rodamiento de bolas cónico |
| Protectores de hilo                | Con protector de roscas    |
| Diámetro                           | 100 mm                     |
| Ancho de Banda de rodadura         | 32 mm                      |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 80 Shore A                 |

## AJUSTE

|                             |                                                                        |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de ajuste              | Expansor sintético, cuadrado                                           |
| Fijación expansiva (mínimo) | 21.5 mm                                                                |
| Fijación expansiva (máxima) | 24 mm                                                                  |
| Sugerencia                  | Indique el diámetro interior del tubo necesario al realizar el pedido. |

# AGILA

2470DIK100R47-21,5-24

EAN 4031582328264



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

