

## LINEA LIGHT

5920UAP100L51-11

EAN 4031582419085



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●●○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Название продукта                  | Linea light                        |
| Тип корпуса                        | Поворотное Колесная опора          |
| Стандартный                        | EN12528 - Мебельные колесные опоры |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 100 kg                             |
| Грузоподъемность статическая       | 200 kg                             |
| Диапазон температур (минимальный)  | -10 °C                             |
| Диапазон температур (максимальный) | 40 °C                              |
| Общая высота                       | 100 mm                             |
| Общая ширина                       | 73 mm                              |
| Общий вес                          | 0,417 kg                           |

## КОЛЕСО

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса    | Полиамид                         |
| Материал протектора | Полиуретан, Инжекционный         |
| Подшипник           | Прецизионный шариковый подшипник |
| Защита от проводов  | С защитой резьбы                 |
| Диаметр             | 100 mm                           |
| Ширина Протектор    | 20 mm                            |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Материал              | Полиамид                    |
| Форма Вилы            | Кронштейн сдвоенного Колесо |
| Поворотный узел       | Стержень, поворотный        |
| Офсет (Смещение)      | 32 mm                       |
| Радиус поворота       | 88 mm                       |
| Поворотное соединение | 176 mm                      |
| Диаметр купола        | 40 mm                       |

## ФИТИНГ

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Тип фитинга            | Глухое отверстие для фитинга B10 |
| Диаметр отверстия Болт | 11 mm                            |

Deutscher  
Конструктор  
ClubПремия  
Interzum  
AwardНаграда за  
Дизайн IF

# LINEA LIGHT


5920UAP100L51-11

EAN 4031582419085



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ



Deutscher  
Konstruktor  
Club



Премия  
Interzum  
Award



Награда за  
Дизайн IF