ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

# ALPHA STAINLESS

8478UFD125P62

EAN 4031582347135



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|---|---|
| Продуктивність рулону | ●●●●○ |
| Шум руху | ●●●●○ |
| Атритація | ●●●○○ |
| Стійкість до корозії | ●●●●● |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Назва продукту | Alpha stainless |
| Тип | Фіксований Колісна опора |
| Стандартний | EN12532 - Транспортувальне обладнання |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год | 250 kg |
| Електропровідність | Ні |
| Нержавіюча сталь | Так |
| Статичний Вантажопідйомність | 500 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -20 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна висота | 155 mm |
| Загальна ширина | 85 mm |
| Загальна вага | 0,78 kg |

## КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь, важка |
| Вила Форма | Широка |
| Колір | Нержавіюча сталь |

## КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Tread hardness | м’який |
| Матеріал тіла | Поліамід |
| Матеріал протектору | Еластична шина, без маркування, вулканізована |
| Носіння | Роликовий підшипник, Нержавіюча сталь |
| Вісь | Пригвинчено гайкою |
| Колір Колесо | Срібно-сірий (RAL7001) |
| Діаметр | 125 mm |
| Протектор | 40 mm |
| Ширина тіла | 40 mm |
| Твердість Протектор (A) | 63 Прибережна A |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---|
| Тип налаштування | Прямокутна пластина |
| Довжина пластини | 100 mm |
| Ширина тарілки | 85 mm |
| Довжина отвору для планшета (мінімальна) | 77 mm |
| Довжина отвору для планшета (максимальна) | 60 mm |
| Ширина отвору для планшета (мінімальна) | 77 mm |
| Ширина отвору для планшета (максимальна) | 80 mm |
| Діаметр отвору планшета | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ALPHA STAINLESS

8478UFD125P62

EAN 4031582347135

Номер замовлення 00035522

**Креслення продукту**




