


OMIKRON TWIN

9958FTP160P65

EAN 4031582316957
Numero d'ordine 00827824

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●○○

Attrito ●●●●○

Resistenza alla corrosione ●●●●○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Omikron twin
Tipo	Ruota fissa
Standard	simile EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	2000 kg
Portata a 6 km/h	1500 kg
Portata statica	3000 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	235 mm
Larghezza complessiva	189 mm
Peso complessivo	12,481 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Ghisa
Materiale del battistrada	Poliuretano, Colato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Asse	Vite con dado
Colore Ruota	Giallo miele (RAL1005)
Parafili	Con parafili
Diametro	160 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Larghezza corpo	50 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D

SUPPORTO

Materiale	Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Forma della forcella	Supporto gemellato
Colore	Rivestimento trasparente
	✓
Diametro cuffia superiore	160 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	200 mm
Larghezza della piastra	160 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	120 mm
Larghezza foro piastra (massima)	160 mm
Diametro del foro della piastra	15 mm

OMIKRON TWIN

9958FTP160P65

EAN 4031582316957

Numero d'ordine 00827824



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

